


品番 : EA827FG-31

品名 : 31.0mm カウンターシンク(12mm軸・HSS)



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/15 21:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

最大径	31mm	先端径	4.2mm
シャンク径	12mm	全長	71mm
先端	90°	刃数	3枚
材質	HSS-G	規格	DIN335C
対応被削材	スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック、チタン合金		

ピッチが不均一で、特殊研磨された溝を備えた精密皿穴加工用ドリル

一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など、さまざまな材料において完璧な仕上げを実現

不均一なピッチにより、スムーズな回転とチャタリングのない加工を保証

最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と熱除去を実現

送り抵抗の低減

三角シャンクによる完璧な動力伝達

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

