


品番：EA827FG-66

品名：16.5mm カウンター-シク(10mm軸・HSS・Al-Croコート)



販売価格	7,800円(税抜) / 8,580円(税込)		
カタログ価格	7,800円(税抜) / 8,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

最大径	16.5mm	先端径	3.2mm
シャンク径	10mm	全長	60mm
先端	90°	刃数	3枚
材質	HSS-G (Al-Croコーティング)	規格	DIN335C
対応被削材	スチール、ステンレス、鋳鉄、銅合金、プラスチック、チタン合金		

ピッチが不均一で、特殊研磨された溝を備えた精密皿穴加工用ドリル

一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など、さまざまな材料において完璧な仕上げを実現

不均一なピッチにより、スムーズな回転とチャタリングのない加工を保証

最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と熱除去を実現

三角シャンクによる完璧な動力伝達

AlCroコーティングにより、より滑らかな表面仕上げと工具寿命の延長を実現

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

