


品番：EA827FH-16L

品名：16.5mm 超ロング カウンターシンク(10mm軸・HSS)



販売価格	7,710円(税抜) / 8,481円(税込)		
カタログ価格	7,710円(税抜) / 8,481円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/15 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや酸化特性を兼ね備え、鋼に比べ、タンタル・ニオブ・コバルト・モリブデンなどの合金元素を添加し、焼入れ焼戻し等の熱処理を施した後、研削により仕上げられて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、脆性に富んでいる。

#### 仕様

材質	HSS-G	最大径	16.5mm
シャンク径	10mm	先端角	90°
先端径	3.2mm	全長	161mm
刃数	3枚	対応被削材	スチール(<800m <sup>2</sup> )、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
CBN平面皿穴加工用			
手の届きにくい場所や干渉するエッジでのバリや、振動のないバリ取りおよび皿穴加工に最適			
一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄などの通常の硬質材料に適しています。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.