品番: EA827HV-12

品名: 14.0x190mm/MT-1 マシンリーマー



| 販売価格 | 9,900円(税抜)/10,890円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 9,900円(税抜)/10,890円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/10 13:32現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログページ | 0929ページ | | | | |



仕様

| ボール盤等に取付けてご使用下さい。 | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------|--------|--|--|--|
| 鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。 | | | | | | |
| 全長 | 190mm | 対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄 | | | |
| シャンク径 | MT1 | 刃長 | 85mm | | | |
| 食付角 | 45° | 刃先径 | 14mm | | | |
| 材質 | MCO材(コバルト高速度鋼) | 刃数 | 8枚 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.