

品番：EA827NB-1

品名：φ10 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー



販売価格	5,580円(税抜) / 6,138円(税込)		
カタログ価格	5,580円(税抜) / 6,138円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 19:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0978ページ		



仕様

ダイヤモンドサイズ(約:カラット)	1/4	シャンク部サイズ	φ10×100mm
材質	鋼鉄	重量	約60g
用途	【目直し】 研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを起こした砥粒を取り除き、新しく鋭い砥粒切れ刃を作り出すとともに、砥石の気孔に詰まった切りくずを除き、新しい切りくず空隙をつくる作業 【形直し】 研削砥石の作業面を砥石軸中心に対して同心に成形する作業 【成形】 精密な総形研削用砥石、ねじ研削用砥石、又は歯車研削用砥石などを必要とする形状に成形する作業		

一般砥石の目詰まりや形成型に最適

先端にダイヤモンドが埋め込まれています

【ダイヤモンドの大きさの選択について】

- ・一般砥石 φ 150mm以下、砥石幅25mm以下: 1/3~3/4サイズ
- ・一般砥石 φ 150mm以上、砥石幅25mm以上: 3/4~1.0サイズ
- ・一般砥石 φ 300mm以上、砥石幅25~40mm: 1.0~1.5サイズ
- ・一般砥石 φ 450mm以上、砥石幅50mm以上: 1.5~3.0サイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.