

品番 : EA827NC-7

品名 : $\phi 11 \times 2.0\text{ct}$ ダイヤモンド単石ドレッサー



販売価格	51,700円(税抜)／56,870円(税込)		
カタログ価格	51,700円(税抜)／56,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0978ページ		



仕様

ダイヤモンドサイズ(約: カラット)	2.0	シャンク部サイズ	$\phi 11 \times 100\text{mm}$
材質	鋼鉄	重量	約73g
用途	<p>【目直し】 研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを 起こした砥粒を取り除き、 新しく鋭い砥粒切れ刃を作り出すと ともに、砥石の気孔に詰まった 切りくずを除き、新しい切りくず空隙を つくる作業</p> <p>【形直し】 研削砥石の作業面を砥石軸中心に対 して同心に成形する作業</p> <p>【成形】 精密な総形研削用砥石、ねじ研削用 砥石、又は歯車研削用砥石 などを必要とする形状に成形する作業</p>		

一般砥石の目詰まりや形成型に最適

先端にダイヤモンドが埋め込まれています

【ダイヤモンドの大きさの選択について】

- 一般砥石 $\phi 150\text{mm}$ 以下、砥石幅25mm以下: 1/3~3/4サイズ
- 一般砥石 $\phi 150\text{mm}$ 以上、砥石幅25mm以上: 3/4~1.0サイズ
- 一般砥石 $\phi 300\text{mm}$ 以上、砥石幅25~40mm: 1.0~1.5サイズ
- 一般砥石 $\phi 450\text{mm}$ 以上、砥石幅50mm以上: 1.5~3.0サイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.