

品番：EA827PB-3

品名：6x13x7mm ボンドドレッサー(細目)



販売価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)			
カタログ価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/10 03:17現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1016ページ			



仕様

粒子	細	ダイヤ部サイズ	6×13×7mm
シャンク部サイズ	φ11×32mm	シャンク材質	鉄
砥石材質	ダイヤモンド	重量	約43g
用途	センターレス 円筒、平面研削盤の300×25mm、500×63mmまでのドレッシング及びトルーイング用	対象砥石	120番より細かい砥石に使用
特長	・ドレッサーの寿命が極めて長い ・ダイヤモンド粒子が全く無駄なく使用できます。 ・理想的な自生発刃ができる ・品質の安定 ・ドレッシング、トルーイングの大幅時間短縮 ・リセットの不必要、段取り時間の節約 ・砥石の寿命が長く、研削能率を高める ・砥石による最良の仕上面が得られる		

- ＜ダイヤモンド・ボンドドレッサーの上手な使い方＞
- ①ボンドドレッサーの作用面と砥石の研削面と完全に均一に接触できるようセットしてください。
 - ②ボンドドレッサーの使用中は十分に冷却液をかけてください。
 - ③使用初めは送りを2倍くらいにし、その後は4倍くらいにしてください。
 - ④砥石のセットは数回、回転させて一番高い点にセットしてください。
 - ⑤ボンドドレッサーの切り込みは0.025mm/pass又はこれ以下にして下さい。
 - ⑥粗仕上げの場合は送りを600mm/minに、仕上げの場合は300mm/minにし、切り込みは0.013mm/passくらいにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.