

品番：EA828A-30A

品名：30本組 ルータービットセット



販売価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 15:46現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0960ページ		



仕様

セット内容	<ul style="list-style-type: none">・ストレートビット 6、10、12、19mm・ヒンジ穴 12mm・U溝ビット 3R、6.3R・クラシックプランジ 3R・V溝ビット 90°・フラッシュ 6mm・オボロ 6.3R・アリ錐 9°、14°・Tスロット 9mm・シャクリ面 22mm・目地払い 12.7mm・角面取り 45°・ポーズ面 3.2R、6.3R、9.5R、12.7R・甲丸 5R・段付サジポーズ面 4.8R・サジポーズ面 4.8R・ヒョータン面 4R、6.3R・サジ面 6.3R、9.5R、12.7R・クラシック 4.8R (各1本)	軸径	φ6mm
軸長	30mm	材質	刃部:超硬 母材:炭素鋼
総重量	1665g	入数	30本
ケースサイズ	450(W)×170(D)×55(H)mm		

木材、デコラ、合板などの作業に役立つ、厳選30本セット

電動トリマー・ルーター用

刃部には、抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用。非常に美しく仕上がります。

収納ケース(木製)入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.