

品番：EA829-1

品名：M3-M12 タップドリルセット(HSS)



販売価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
カタログ価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/21 22:09現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	ドリル:エクストラ正宗
下穴ドリル	φ2.5mm φ3.3mm φ4.2mm φ5.0mm φ6.8mm φ8.5mm φ10.3mm (各1本)	タップ	M3×0.5(中・上、各1本) M4×0.7(中・上、各1本) M5×0.8(中・上、各1本) M6×1.0(中・上、各1本) M8×1.25(中・上、各1本) M10×1.5(中・上、各1本) M12×1.75(中・上、各1本) タップハンドル
入数	21本	材質	ドリル:HSS(ハイス鋼) タップ:HSS(ハイス鋼)
喰付	中:5P 上:1.5P	JIS等級	2級
ドリル:対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、ステンレス、ダクタイル鋳鉄	タップ:対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、高炭素鋼、ステンレス
総重量	925g		
スチールケース入り			
日本製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.