

品番：EA829AL

品名：M3 - M12 タップ & ドリルセット(スパイラル・Co HSS)



販売価格	46,200円(税抜) / 50,820円(税込)		
カタログ価格	46,200円(税抜) / 50,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/30 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0908ページ		



切削部の長さについて	
深掘り	● 通常の刃、下刃まで ● 刃が鋭い場合に使用 ● 切削力が大きいので刃が折れやすい
浅掘り	● 刃が鋭い ● 切削力が小さい

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	ドリル:コバルト正宗
<セット内容>	・ドリル(サイズ) 2.5mm 3.3mm 4.2mm 5.0mm 6.8mm 8.5mm 10.3mm ・タップ(サイズ) M3×0.5(2本) M4×0.7(2本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) M8×1.25(2本) M10×1.5(2本) M12×1.75(2本)	材質	HSCO-M42(高コバルトハイス)
総重量	約1kg	対応被削材	高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋼、アルミニウム合金、銅合金

●材質のコバルトハイスは、靱性があり、高硬度・耐熱・耐摩耗性に優れています。

スチールケース入

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.