

品番：EA829BD

品名：M 3-M 6 タップ° & ドリルセット(六角軸・下穴ドリル付)



販売価格	4,500円(税抜)／4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜)／4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/09/24 05:59現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0942ページ		



仕様

＜セット内容＞	・タップ:M3、M4、M5、M6 ・下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.1mm	ピッチ	M3.0×0.5、M4×0.7、 M5×0.8、M6×1.0mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	くびれ部分までの長さ	14mm
材質	HSS	総重量	約130g
付属品	・面取りカッター9mm ・センターポンチ		
六角軸ポイントタップ&下穴ドリルセット(貫通穴用)			
タップ:正・逆転電動ドリル/タップハンドル兼用 タップハンドルでも使用でき、使用場所や素材などで使い分けできる便利なセットです。			
鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに			
※熱処理を施した素材やステンレスには使用しないで下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.