

品番 : EA829BD-3

品名 : M 3x0.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/24 04:37現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0907ページ		



#### 仕様

六角シャンク	6.35mm	呼び	M3
ピッチ	0.5mm	タップ長	3mm
くびれ部分までの長さ	14mm	全長	60mm
下穴ドリル径	2.5mm	対応加工材厚み	3mm以下
回転数	鉄工:1000rpm 非鉄・樹脂:1500rpm	材質	HSS
重量	30g		

六角軸ポイントタップ&下穴ドリル(貫通穴用)

鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立にて

電動工具でタップを立てることができます。

※熱処理を施した素材やステンレスには使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.