

品番 : EA829BD-4

品名 : M 4x0.7 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)



販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/17 17:06現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0942ページ		



仕様

六角シャンク	6.35mm	呼び	M4
ピッチ	0.7mm	タップ長	4mm
くびれ部分までの長さ	14mm	全長	65mm
下穴ドリル径	3.3mm	対応加工材厚み	4mm以下
回転数	鉄工:800rpm 非鉄・樹脂:1200rpm	材質	HSS
重量	30g		

六角軸ポイントタップ&下穴ドリル(貫通穴用)

鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに

電動工具でタップを立てることができます。

※熱処理を施した素材やステンレスには使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.