

品番 : EA829BD-5

品名 : M 5x0.8 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,730円(税抜) / 1,903円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,730円(税抜) / 1,903円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 18 (2026/03/24 05:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0907ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|---------------------------|---------|-------|
| 六角シャンク | 6.35mm | 呼び | M5 |
| ピッチ | 0.8mm | タップ長 | 5mm |
| くびれ部分までの長さ | 14mm | 全長 | 67mm |
| 下穴ドリル径 | 4.2mm | 対応加工材厚み | 5mm以下 |
| 回転数 | 鉄工:600rpm 非鉄・樹脂:900rpm | 材質 | HSS |
| 重量 | 30g | | |

六角軸ポイントタップ&下穴ドリル(貫通穴用)

鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに

電動工具でタップを立てることができます。

※熱処理を施した素材やステンレスには使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.