

品番 : EA829BE-5

品名 : M 5x0.8 mm タップ(六角軸・ガイド付)



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/14 19:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



仕様

六角シャンク	6.35mm(1/4")	呼び	M5
ピッチ	0.8mm	タップ長	5mm
くびれ部分までの長さ	14mm	全長	60mm
下穴ドリル径	4.2mm	対応加工材厚み	5mm以下
回転数	鉄工:600rpm 非鉄・樹脂:900rpm	材質	HSS
重量	29g		

六角軸ガイド付タップ&下穴ドリル(貫通穴用)

鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに

電動工具でタップを立てることができます。

ガイド付きで、下穴に対して垂直にタップ加工ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.