品番: EA829CB-10

品名: M10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS)



販売価格	4,620円 (税抜)/ 5,082円(税込)				
カタログ価格	4,620円(税抜)/5,082円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 18:57現在)				
商品入数	1	販売単位	CS		
カタログページ	0942ページ				





下穴とタップ作業が1回で行えます

仕様

メーカー	Wera	型番	104645		
商品名	847	材質	HSS		
タップサイズ	M10×1.5	ドリルサイズ	6.4mm		
全長	59mm	六角対辺	1/4" (6.35mm)		
重量	17g				
電気ドリルと使用できます。					
下穴とタップ作業が1回で行えます。					
下穴、ネジ切り、バリ取り用					
対応被削材	特殊合金鋼				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.