

品番：EA829CJ-10

品名：M10x 1.5 タップ(六角軸/SKS2)

	販売価格	1,400円(税抜)／1,540円(税込)		
	カタログ価格	1,400円(税抜)／1,540円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/23 09:10現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	0909ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	028-M1015
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M10×1.5
全長	75mm	溝長	30mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	推奨下穴径	8.5mm
喰い付きピッチ	7.5P	JIS等級	3級
被削材	鉄・アルミ・真鍮	材質	SKS_2
重量	24g		
貫通穴用			
インパクトドライバー対応			
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。			
※かならずタッピングオイルを使用してください			

