

品番 : EA829CJ-140

品名 : W1/2-12 スパイラルタップ(六角軸/HSS)



販売価格	4,290円(税抜) / 4,719円(税込)		
カタログ価格	4,290円(税抜) / 4,719円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/14 23:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0945ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	028S-W1/212
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	W1/2-12(4分)
全長	82mm	溝長	40mm
六角シャンク	1/4" (6.35mm)	推奨下穴径	10.7mm
喰い付きピッチ	2.5P	JIS等級	2級
材質	HSS	重量	36g
被削材	鉄・アルミ・真鍮		

貫通穴・止まり穴用

ウイット規格

インパクトドライバー対応

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。

通常の一般鋼に対しての使用について最も有効性の高い商品です。

※かならずタッピングオイルを使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.