

品番 : EA829CJ-203

品名 : M 3x 0.5 インチ ロング タップ (六角軸/HSS)



販売価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
カタログ価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/15 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	028L-M305
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M3×0.5
全長	120mm	溝長	15mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	推奨下穴径	2.5mm
材質	HSS	喰い付きピッチ	2.5P
JIS等級	2級	重量	38g
被削材	鉄・アルミ・真鍮		

貫通穴・止まり穴用

6角軸スパイラルタップのロングタイプです。

インパクトドライバー対応

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。

スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。

通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に最適です。

※かならずタッピングオイルを使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.