

品番：EA829CJ-25

品名：M5x 0.8/4.2mm タップ° & ドリル(六角軸/SKS2)



販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/07/08 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



※SKS2は、合金工具鋼を原料とし、炭素鋼鋼種
の六角軸・タップ・ドリル・タッピング
専用鋼材が多用され、納入仕様
に、公差・品質保証を厳しく確保の
一環です。

仕様

メーカー	大西工業	型番	028-M5S
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M5×0.8
下穴ドリル	4.2mm	全長	タップ:70mm ドリル:113mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	JIS等級	3級
被削材	鉄・アルミ・真鍮	材質	タップ:SKS_2 ドリル:HSS
重量	タップ:38g ドリル:24g		

貫通穴用

インパクトドライバー対応

六角軸タップM5と六角軸鉄工用ドリル4.2mm×各1本セットになった商品です。

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

※かならずタッピングオイルを使用してください

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.