

品番：EA829CJ-28

品名：M8x1.25/6.8mm タップ° & ドリル(六角軸/SKS2)



販売価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
カタログ価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/17 07:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



※SKS2は合金工具鋼を素材とし、逆転加工時に
必ず逆回転で加工してください。逆回転で加工
すると、切削刃が劣化し、加工精度が低下し、
加工不良の原因となります。必ず逆回転で加工
してください。詳細は取扱説明書をご覧ください。

仕様

メーカー	大西工業	型番	028-M8S
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M8×1.25
下穴ドリル	6.8mm	全長	タップ:70mm ドリル:110mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	JIS等級	3級
被削材	鉄・アルミ・真鍮	材質	タップ:SKS_2 ドリル:HSS
重量	タップ:44g ドリル:28g		

貫通穴用

インパクトドライバー対応

六角軸タップM8と六角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

※かならずタッピングオイルを使用してください

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.