

品番 : EA829CJ-340

品名 : W1/ 2-12 ポイントタップ(六角軸/HSS)



販売価格	5,210円(税抜) / 5,731円(税込)		
カタログ価格	5,210円(税抜) / 5,731円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/08 18:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0910ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	028P-W1/2-12
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	W1/2-12(4分)
全長	82mm	溝長	43mm
材質	HSS(ハイス鋼)	六角シャンク	6.35mm(1/4")
推奨下穴径	10.7mm	喰い付きピッチ	5.0P
JIS等級	2級	重量	44g
被削材	ステンレス・鉄・アルミ・真鍮		

貫通穴用

インパクトドライバー対応

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

チタンコーティングにより、耐久性が向上し、ステンレスにも使用できます。

被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。

※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。

※必ずタッピングオイルを使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.