

品名：M4x 0.7 タップ(六角軸/SKS2)



販売価格	860円(税抜)／946円(税込)			
カタログ価格	860円(税抜)／946円(税込)			
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/23 09:10現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0909ページ			



SSS(ABS)—合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、衝撃性を増した鋼の一種です。

メーカー	大西工業	型番	028-M407
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M4×0.7
全長	70mm	溝長	20mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	推奨下穴径	3.3mm
喰い付きピッチ	3.5P	JIS等級	3級
被削材	鉄・アルミ・真鍮	材質	SKS_2
重量	18g		
貫通穴用			
インパクトドライバー対応			
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。			
※かならずタッピングオイルを使用してください			

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

