品番: EA829CJ-406

品名: M 6x 1.0 タッピングドリル(六角軸/HSS)



販売価格	<b>3,540円</b> (税抜)/3,894円(税込)				
カタログ価 格	3,540円(税抜)/3,894円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/05 10:12現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0945ページ				



## 仕様

メーカー	大西工業	型番	050-M610
用途	ネジ山の形成	タップサイズ	M6×1.0
全長	69mm	溝長	16mm
材質	HSS	六角シャンク	6.35mm (1/4")
推奨下穴径	6mm以下	喰い付きピッチ	2.5P
重量	20g	被削材	鉄・アルミ・真鍮

## 貫通穴用

インパクトドライバー対応

1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。

ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.