

品番 : EA829CJ-406

品名 : M 6x 1.0 タッピングドリル(六角軸/HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,210円(税抜) / 3,531円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,210円(税抜) / 3,531円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/07/08 18:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0910ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--------|---------|--------------|
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 050-M610 |
| 用途 | ネジ山の形成 | タップサイズ | M6×1.0 |
| 全長 | 69mm | 溝長 | 16mm |
| 材質 | HSS | 六角シャンク | 6.35mm(1/4") |
| 推奨下穴径 | 6mm以下 | 喰い付きピッチ | 2.5P |
| 重量 | 20g | 被削材 | 鉄・アルミ・真鍮 |

貫通穴用

インパクトドライバー対応

1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。

ドリル部先端は、X型シニング加工により、喰い付きがよく切れ味が抜群です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.