

品番 : EA829CJ-6

品名 : M6x 1.0 タップ(六角軸/SKS2)



販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/14 11:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0944ページ		



SKS(スケルトン)：合金工具鋼を用いた、従来工具鋼製のタップよりも軽量で剛性の高いタップ。専用取扱方法を守り、適切な操作で、高い耐久性と高い精度を確保した製品です。

## 仕様

メーカー	大西工業	型番	028-M610
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M6×1.0
全長	70mm	溝長	20mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	推奨下穴径	5.0mm
喰い付きピッチ	3.5P	JIS等級	3級
被削材	鉄・アルミ・真鍮	材質	SKS_2
重量	20g		

貫通穴用

インパクトドライバー対応

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

※かならずタッピングオイルを使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

