

品名：M8x1.25 タップ(六角軸/SKS2)



販売価格	1,270円(税抜)／1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜)／1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/23 09:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



【SUS(15)】—合金工具鋼を意味し、出典工具鋼にクロム、タンゲステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬化、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

メーカー	大西工業	型番	028-M8125
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 用	タップサイズ	M8×1.25
全長	70mm	溝長	20mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	推奨下穴径	6.8mm
喰い付きピッチ	3.5P	JIS等級	3級
被削材	鉄・アルミ・真鍮	材質	SKS_2
重量	22g		
貫通穴用			
インパクトドライバー対応			
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。			
※かみならずタッピングオイルを使用してください			

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

