

品番：EA829DR-12

品名：M12-M14 ハブボルト・ナット修正タップ°ダイセット



販売価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
カタログ価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



用途	材料	加工	加工	加工
鋼	ステンレス	銅	アルミ	チタン
鋼	ステンレス	銅	アルミ	チタン
鋼	ステンレス	銅	アルミ	チタン

○=普通 △=特

仕様

メーカー	イシハシ精工	セット内容	中タップ 38径ダイス タップレンチ ダイスホルダー
タップ・ダイスサイズ	メトリック・並目 M12×1.25 M12×1.5 M14×1.5 5 (タップ・ダイス各1入)	材質	タップ:SKS_2(合金工具鋼) ダイス:SKS_2(合金工具鋼)
喰付	タップ:5P ダイス:2.5P	JIS等級	3級
タップ:対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、合金鋼	ダイス:対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
スチールケースサイズ	220(W)×105(D)×52(T)mm	重量	1.22kg
ハブボルト・ナット修正用			
軽・普通車用 ※一部使用出来ない車種があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

