

品番：EA829DR-6

品名：M6-M12 スパイラルタップ & ダイスセット(HSSE/SKS2)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 34,400円(税抜) / 37,840円(税込) | | |
| カタログ価格 | 34,400円(税抜) / 37,840円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/20 23:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | | | |



| 材料 | 加工 | 加工 | 加工 | 加工 |
|------|----------|-----|--------|-------|
| 構造用鋼 | 低炭素鋼 | 合金鋼 | 高炭素鋼 | 銅合金 |
| 鋳鉄 | アルミニウム合金 | 銅合金 | ステンレス鋼 | チタン合金 |
| 加工 | 加工 | 加工 | 加工 | 加工 |

○=標準 □=特 △=特

仕様

| | | | |
|------------|---|-----------|--|
| メーカー | イシハシ精工 | セット内容 | スパイラルタップ 25径ダイス T型ラチェットハンドル ダイスホルダー |
| タップ・ダイスサイズ | メトリック・細目 M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、 M12×1.75 (タップ・ダイス各1入) | 材質 | タップ:HSSE(高バナジウムハイス鋼) ダイス:SKS_2(合金工具鋼) |
| 喰付 | タップ:2.5P ダイス:2.5P | JIS等級 | 3級(ダイス) |
| タップ:対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、高炭素鋼、高炭素鋼、アルミニウム合金、銅合金 | ダイス:対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| スチールケースサイズ | 220(W)×105(D)×52(T)mm | 重量 | 960g |
| 自動車整備用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.