

品番：EA829DS-22

品名：M3-M12 タップ° & トドリルセット(ジェット・スパイラル/HSS)





販売価格	33,100円(税抜) / 36,410円(税込)		
カタログ価格	33,100円(税抜) / 36,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/21 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0943ページ		



切屑の排出方向が後方
Chip removal direction is backward



切屑の排出方向が前方
Chip removal direction is forward



ジェットドリルは従来のドリルよりも切れ味が鋭く、切削速度が速く、刃先によるセンタリングが容易で、加工精度が向上します。また、切削方向が前方であるため、切屑の排出が容易で、加工がスムーズに行きます。



製品写真

備付品の長さについて

- 長さの異なるドリルは、同一ケースに入らない場合があります。
- 長さの異なるドリルは、同一ケースに入らない場合があります。
- 長さの異なるドリルは、同一ケースに入らない場合があります。
- 長さの異なるドリルは、同一ケースに入らない場合があります。

仕様

材質	ドリル:HSS タップ:HSSE	ドリルサイズ(エクストラ 正宗)	φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10. 3mm(各1本)
タップサイズ(ジェット・スパイラル)	M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(ジェットタップ 各1本、スパイラルタップ 各1本)		
タップハンドル付			
スチールケース入			
ジェットタップは切屑の排出方向が前方、スパイラルタップは切屑の排出方向が後方になります。			
材質:SKH(JIS)とは、高速度工具鋼(HSS)を意味します。クロムを多く添加しておりより高い回転数でも切削熱の高温下における硬さや耐酸化性を向上させた鋼の一種です。もちろん切削性にも優れています。			
ホモ処理(表面処理)			
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

