

品番：EA829DS-6

品名：M3-M12 スパ イルタツフ° セット(SUS用)



販売価格	28,700円(税抜) / 31,570円(税込)		
カタログ価格	28,700円(税抜) / 31,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/05/05 10:14現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0960ページ		



規格	品名	長さ	径	仕入れ
M3	M3	50	3.0	1
M4	M4	70	4.0	1
M5	M5	90	5.0	1
M6	M6	110	6.0	1
M8	M8	130	8.0	1
M10	M10	150	10.0	1
M12	M12	175	12.0	2

鑽行部の長さについて	
規格	● 全長より、下ろし長さに ● 全長が短く、増分に必要 ● 全長が短く、増分に必要 ● 全長が短く、増分に必要 ● 全長が短く、増分に必要

仕様

サイズ	M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
ISO			
アルミケースサイズ	約100(W)×200(D)×50(H)mm		
ホモ処理(表面処理)			
対応被削材	ステンレス、銅合金		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.