

品番：EA829DT-6

品名：M3-M12 スパ イラル・ジ ェットタフ° セット(ステンレス用)



販売価格	28,300円(税抜)／ 31,130円(税込)			
カタログ価格	28,300円(税抜)／31,130円(税込)			
在庫数	最新在庫: 5 (2024/05/08 10:45現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0960ページ			



径	長さ	材質	用途
M3	0.5	HSSE	ステンレス、銅合金
M4	0.7	HSSE	ステンレス、銅合金
M5	1.0	HSSE	ステンレス、銅合金
M6	1.0	HSSE	ステンレス、銅合金
M8	1.5	HSSE	ステンレス、銅合金
M10	1.5	HSSE	ステンレス、銅合金
M12	1.75	HSSE	ステンレス、銅合金

径	長さ	材質	用途
M3	0.5	HSSE	ステンレス、銅合金
M4	0.7	HSSE	ステンレス、銅合金
M5	1.0	HSSE	ステンレス、銅合金
M6	1.0	HSSE	ステンレス、銅合金
M8	1.5	HSSE	ステンレス、銅合金
M10	1.5	HSSE	ステンレス、銅合金
M12	1.75	HSSE	ステンレス、銅合金

仕様

スパイラルタップ(止まり穴用)とポイントタップ(通り穴用)が各サイズ1本ずつ入ったセットです。			
サイズ	M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
ISO			
ホモ処理(表面処理)			
対応被削材	ステンレス、銅合金		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.