

品番：EA829DY-6


品名：M 6x1.0 ジェットタップ(HSS)



販売価格	2,430円(税抜) / 2,673円(税込)		
カタログ価格	2,430円(税抜) / 2,673円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/26 07:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



用途材料	全長	全径	全径	全径
構造用鋼	100	6	6	6
低炭素鋼	100	6	6	6
合金鋼	100	6	6	6
ダクタイル鋳鉄	100	6	6	6



項目	内容
全長	100
全径	6
全径	6
全径	6

項目	内容
全長	100
全径	6
全径	6
全径	6

仕様

メーカー	イシハシ精工	呼び	M6×1.0
全長	100mm	■巾	4.5mm
材質	HSSE	重量	17g
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄		
通り穴用			
ホモ処理(表面処理)			
全長を長くして軸径はねじ部の谷径より細くなっており、深穴・コの字型・角パイプのネジ立て、薄板の重ね加工などに適しています。			
喰付5P			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.