

品番：EA829EB-10D


品名：M10 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)



販売価格	8,940円(税抜) / 9,834円(税込)		
カタログ価格	8,940円(税抜) / 9,834円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0902ページ		



標準規格	呼び径	全長	下穴径	刃長
ISO 8032	M10	62	8.6	5.5
ISO 8032	M12	72	10.0	6.5
ISO 8032	M16	92	13.0	8.5
ISO 8032	M20	112	16.0	10.5



呼び径	全長	下穴径	刃長
M10	62	8.6	5.5
M12	72	10.0	6.5
M16	92	13.0	8.5
M20	112	16.0	10.5

呼び径	全長	下穴径	刃長
M10	62	8.6	5.5
M12	72	10.0	6.5
M16	92	13.0	8.5
M20	112	16.0	10.5

仕様

メーカー	イシハシ精工	<セット内容>	3本組 呼び:M10×0.75(先) 呼び:M10×0.75(中) 呼び:M10×0.75(仕上)
全長	62mm	■巾	5.5mm
材質	SKS_2	組合せ	先:喰付9P 中:喰付5P 仕上:喰付1.5P
下穴径	8.6mm(参考)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

細目ねじ

JISIII級

SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

代替品

品番	EA829EG-10D
コメント	タップ材質:ハイス



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.