

品番：EA829EB-12

品名：M12 x1.75 ハンドタップ3本組(SKS2)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 5,640円(税抜) / 6,204円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,640円(税抜) / 6,204円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/05/15 08:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0902ページ | | |



| 標準規格 | 呼び径 | 螺距 | 全長 | 全径 |
|----------|-----|------|----|----|
| ISO 1400 | M12 | 1.75 | 82 | 12 |
| ISO 1400 | M12 | 1.75 | 82 | 12 |
| ISO 1400 | M12 | 1.75 | 82 | 12 |



| 項目 | 内容 |
|-----|--------|
| 全長 | 82mm |
| 全径 | 12mm |
| 下穴径 | 10.3mm |

| 項目 | 内容 |
|-----|--------|
| 全長 | 82mm |
| 全径 | 12mm |
| 下穴径 | 10.3mm |

仕様

| | | | |
|---|------------|---------|--|
| メーカー | イシハシ精工 | <セット内容> | 3本組 呼び:M12×1.75(先) 呼び:M12×1.75(中) 呼び:M12×1.75(仕上) |
| 全長 | 82mm | ■巾 | 6.5mm |
| 材質 | SKS_2 | 組合せ | 先:喰付9P 中:喰付5P 仕上:喰付1.5P |
| 下穴径 | 10.3mm(参考) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 並目ねじ | | | |
| JISIII級 | | | |
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.