

品番：EA829EB-14C

品名：M14 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)



販売価格	9,540円(税抜) / 10,494円(税込)		
カタログ価格	9,540円(税抜) / 10,494円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/15 08:49現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0902ページ		



標準規格	呼び径	全長	全径
ISO 8032	M14	88mm	14mm
ISO 8032	M14	88mm	14mm
ISO 8032	M14	88mm	14mm



項目	内容
標準規格	ISO 8032
呼び径	M14
全長	88mm
全径	14mm

項目	内容
標準規格	ISO 8032
呼び径	M14
全長	88mm
全径	14mm

### 仕様

メーカー	イシハシ精工	<セット内容>	3本組 呼び:M14×1.25(先) 呼び:M14×1.25(中) 呼び:M14×1.25(仕上)
全長	88mm	■巾	8mm
材質	SKS_2	組合せ	先:喰付9P 中:喰付5P 仕上:喰付1.5P
下穴径	12.1mm(参考)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
細目ねじ			
JISIII級			
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.