

品番：EA829EB-24

品名：M24 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)



販売価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
カタログ価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/01 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0902ページ		



標準規格	呼び径	全長	全径
ISO 8033	M24	120	24
ISO 8033	M24	120	24
ISO 8033	M24	120	24



切削部の長さについて	
削り	● 全長より、下穴径に ● 削り幅が、増分に等しい ● 削り幅が、増分より大きい ● 削り幅が、増分より小さい

カタログ仕様	
呼び径	M24
全長	120
全径	24
下穴径	19.5
切削部の長さ	15
材質	SKS2
組数	3本組
呼び径	M24
全長	120
全径	24
下穴径	19.5
切削部の長さ	15
材質	SKS2
組数	3本組

仕様

メーカー	イシハシ精工	<セット内容>	3本組 呼び:M24×3(先) 呼び:M24×3(中) 呼び:M24×3(仕上)
全長	120mm	■巾	15mm
材質	SKS_2	組合せ	先:喰付9P 中:喰付5P 仕上:喰付1.5P
下穴径	19.5mm(参考)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
並目ねじ			
JISIII級			
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.