

品番：EA829EB-28


品名：M28 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)



販売価格	38,200円(税抜) / 42,020円(税込)		
カタログ価格	38,200円(税抜) / 42,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 01:05現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0902ページ		



標準規格	呼び径	全長	全径
ISO 8033	M28	105	28
JIS B 1191	M28	105	28
ISO 8033	M28	105	28
JIS B 1191	M28	105	28



呼び径	全長	全径
M28	105	28

呼び径	全長	全径
M28	105	28

仕様

メーカー	イシハシ精工	<セット内容>	3本組 呼び:M28×1.5(先) 呼び:M28×1.5(中) 呼び:M28×1.5(仕上)
全長	105mm	■巾	17mm
材質	SKS_2	組合せ	先:喰付9P 中:喰付5P 仕上:喰付1.5P
下穴径	24mm(参考)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
細目ねじ			
JISIII級			
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.