

品番：EA829EB-3B


品名：M 3 x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,780円(税抜) / 1,958円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,780円(税抜) / 1,958円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/01 00:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0902ページ                      |      |   |



| 標準規格    | 呼び径 | 螺距   | 全長 | 全径  |
|---------|-----|------|----|-----|
| ISO 138 | M3  | 0.35 | 46 | 3.2 |



| 呼び径の長さについて |
|------------|
| ● 標準品      |
| ● 長さの異なる品  |
| ● 長さの異なる品  |
| ● 長さの異なる品  |
| ● 長さの異なる品  |

| 呼び径 | 全長 | 全径  | 標準規格    |
|-----|----|-----|---------|
| M3  | 46 | 3.2 | ISO 138 |

### 仕様

|      |           |         |   |
|------|-----------|---------|---|
| メーカー | イシハシ精工    | <セット内容> | 3本組<br>呼び:M3×0.35(先)<br>呼び:M3×0.35(中)<br>呼び:M3×0.35(仕上) |
| 全長   | 46mm      | ■巾      | 3.2mm   |
| 材質   | SKS_2     | 組合せ     | 先:喰付9P<br>中:喰付5P<br>仕上:喰付1.5P                           |
| 下穴径  | 2.5mm(参考) | 対応被削材   | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金                               |

細目ねじ

JISIII級

SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

### 代替品

|      |            |
|------|------------|
| 品番   | EA829EG-3B |
| コメント | タップ材質:ハイス  |



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.