

品番：EA829EB-3B

品名：M 3 x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2)



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/15 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0902ページ		



標準規格	呼び径	螺距	全長	全径
ISO 8400	M 3	0.35	46	3.2



呼び径の長さについて
● 標準品
● 標準品より、下穴径で
● 標準品より、全長で
● 標準品より、全径で
● 標準品より、全径で

呼び径	全長	全径	全径
M 3	46	3.2	3.2

仕様

メーカー	イシハシ精工	<セット内容>	3本組 呼び:M3×0.35(先) 呼び:M3×0.35(中) 呼び:M3×0.35(仕上)
全長	46mm	■巾	3.2mm
材質	SKS_2	組合せ	先:喰付9P 中:喰付5P 仕上:喰付1.5P
下穴径	2.5mm(参考)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

細目ねじ

JISIII級

SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

代替品

品番	EA829EG-3B
コメント	タップ材質:ハイス



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.