


品番：EA829EG-10B

品名：M10 x1.25 ハンドタップ3本組(HSS)



販売価格	6,230円(税抜) / 6,853円(税込)		
カタログ価格	6,230円(税抜) / 6,853円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 22:55現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0905ページ		



規格	呼び	全長	下穴径	仕上り
標準	M10	75mm	8.6mm	9P
標準	M10	75mm	8.6mm	5P
標準	M10	75mm	8.6mm	1.5P



注意事項

梱付部の概観について

規格	呼び	全長	下穴径	仕上り
標準	M10	75mm	8.6mm	9P
標準	M10	75mm	8.6mm	5P
標準	M10	75mm	8.6mm	1.5P

仕様

メーカー	イシハシ精工	<セット内容>	3本組 呼び:M10×1.25(先) 呼び:M10×1.25(中) 呼び:M10×1.25(仕上)
全長	75mm	■巾	5.5mm
材質	HSS	組合せ	先:喰付9P 中:喰付5P 仕上げ:喰付1.5P
下穴径	8.6mm(参考)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
細目ねじ			
JIS II 級			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.