

品番：EA829EG-14

品名：M14 x2.0 ハンドタップ3本組(HSS)



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 22:43現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0905ページ		



規格	呼び	全長	下穴径	仕上り
標準	M14	88mm	12.1mm	9P
標準	M14	88mm	12.1mm	5P
標準	M14	88mm	12.1mm	1.5P



項目	内容
材質	HSS
全長	88mm
下穴径	12.1mm
仕上り	9P, 5P, 1.5P

項目	内容
仕様	標準
備考	※本製品の寸法は、公差に準じて製造される場合があります。
※製品の寸法は、公差に準じて製造される場合があります。	
※製品の寸法は、公差に準じて製造される場合があります。	

仕様

メーカー	イシハシ精工	<セット内容>	3本組 呼び:M14×2(先) 呼び:M14×2(中) 呼び:M14×2(仕上)
全長	88mm	■巾	8mm
材質	HSS	組合せ	先:喰付9P 中:喰付5P 仕上げ:喰付1.5P
下穴径	12.1mm(参考)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
並目ねじ			
JIS II 級			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.