

品番 : EA829EG-5


品名 : M 5 x0.8 ハンドタップ3本組(HSS)



販売価格	3,130円(税抜) / 3,443円(税込)		
カタログ価格	3,130円(税抜) / 3,443円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/15 07:21現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0905ページ		



規格	規格	規格	規格
全長 60mm	全長 60mm	全長 60mm	全長 60mm
全径 5mm	全径 5mm	全径 5mm	全径 5mm
下穴径 4.2mm	下穴径 4.2mm	下穴径 4.2mm	下穴径 4.2mm
先径 5mm	先径 5mm	先径 5mm	先径 5mm



規格
全長 60mm
全径 5mm
下穴径 4.2mm
先径 5mm

規格
全長 60mm
全径 5mm
下穴径 4.2mm
先径 5mm

仕様

メーカー	イシハシ精工	<セット内容>	3本組 呼び:M5×0.8(先) 呼び:M5×0.8(中) 呼び:M5×0.8(仕上)
全長	60mm	■巾	4.5mm
材質	HSS	組合せ	先:喰付9P 中:喰付5P 仕上げ:喰付1.5P
下穴径	4.2mm(参考)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
並目ねじ			
JIS II 級			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.