

品番 : EA829ER-160

品名 : M 6x 1.0 スパイラルタップ(HSCO-M42)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,830円(税抜) / 2,013円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,830円(税抜) / 2,013円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/12 14:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0909ページ                      |      |   |



仕様

|        |                    |       |                                     |
|--------|--------------------|-------|-------------------------------------|
| メーカー   | イシハシ精工             | 呼び    | M6×1.0                              |
| 全長     | 61mm               | ねじ長   | 19mm                                |
| ■巾     | 4.5mm              | ■長    | 7mm                                 |
| 溝数     | 3                  | 精度    | H2                                  |
| 材質     | HSCO-M42(高コバルトハイス) | 対応被削材 | 高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 止まり穴用  |                    |       |                                     |
| 喰付2.5P |                    |       |                                     |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.