

品番：EA829ER-350

品名：M 5x 0.8 スパイラルタップ(ステンス用/HSSE)



販売価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
カタログ価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/03 13:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0944ページ		



仕様

呼び	M5×0.8	全長(mm)	60
喰付	2.5P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
■巾(mm)	4.5	■長(mm)	7
溝数	3	ねじ長(mm)	16
精度	H2	被削材	構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル鋳鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:○
推奨被削材の内容	◎:最適 ○:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。		
止まり穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

