

品番 : EA829ER-410

品名 : M10x 1.5 スパイラルタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
カタログ価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/20 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0944ページ		



仕様

呼び	M10×1.5	全長(mm)	75
喰付	2.5P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
■巾(mm)	5.5	■長(mm)	8
溝数	3	ねじ長(mm)	24
精度	H3	被削材	構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル鋳鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:○
推奨被削材の内容	◎:最適 ○:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。		
止まり穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

