

品番：EA829EV-150


品名：M 5x 0.8 ポイントタップ(HSCO-M42)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



製造国	材質	加工	仕様
日本	HSCO-M42	4P	H3



HSCO-M42 高コバルト合金(HSCO)は、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金に優れています。

項目	内容
材質	HSCO-M42
加工	4P
仕様	H3

項目	内容
呼び	M5x0.8
全長	60mm
ねじ長	16mm
巾	4.5mm
溝数	4
精度	H3

項目	内容
材質	HSCO-M42
加工	4P
仕様	H3

### 仕様

メーカー	イシハシ精工	呼び	M5×0.8
全長	60mm	ねじ長	16mm
■巾	4.5mm	■長	7mm
溝数	3	精度	H3
材質	HSCO-M42(高コバルトハイス)	対応被削材	高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
通り穴用			
喰付4P			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.