


品番：EA829EV-340

品名：M 4x 0.7 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 01:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0908ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-----------------|------|------------|
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M4×0.7 |
| 全長 | 52mm | ねじ長 | 13mm |
| ■巾 | 4mm | ■長 | 7mm |
| 溝数 | 3 | 精度 | H2 |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) |
| 対応被削材 | ステンレス、銅合金 | | |
| 通り穴用 | | | |
| 喰付4P | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.