品番: EA829EV-380

品名: M 8x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	1,910円 (税抜)/ 2,101円(税込)			
カタログ価 格	1,910円(税抜)/2,101円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/02 16:03現在)			
商品入数	1 販売単位 本			
カタログ ページ	0944ページ			









仕様

呼び	M8×1.25	全長(mm)	70	
喰付	4P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)	
■巾(mm)	5	■長(mm)	8	
溝数	3	ねじ長(mm)	22	
精度	НЗ	被削材	構造用鋼SS400: △ 低炭素鋼S15C: △ 高炭素鋼S55C: △ 合金鋼SCM: △ ステンレスSUS: ◎ ダクタイル錆鉄FCD: △ アルミニウム合金AL: △ 銅合金Cu: ○	
推奨被削材の内容	◎:最適○:適△:可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。			
通り穴用				