品番: EA829EV-580

品名: M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE)



| 販売価格 | 1,730円 (税抜)/ 1,903円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 1,730円(税抜)/1,903円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/02 15:50現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログ ページ | 0930ページ | | | | |











仕様

| 呼び | M8×1.25 | 全長(mm) | 70 |
|----------|---|---------|--|
| 喰付 | 5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| ■巾(mm) | 5 | ■長(mm) | 8 |
| 溝数 | 3 | ねじ長(mm) | 30 |
| 精度 | НЗ | 被削材 | 構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 合金鋼SCM:○ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△ |
| 推奨被削材の内容 | ◎:最適○:適△:可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。 | | |

通り穴用

J型ジェットタップ(ポイントタップ)刃長が長いハンドタップ形状